



# Измерение pH и ОВП

Превосходные традиционные и цифровые pH-электроды SenTix® от WTW – это удобные измерения и высокая точность. Мембраны из стекол с низким сопротивлением гарантируют стабильный сигнал даже при низкой температуре.

Электролит без ионов серебра и проверенная платиновая диафрагма исключают проблемы, связанные с выпадением осадка солей серебра.

У заполняемых электродов отверстие закрывает удобная сдвижная крышечка.

Широкий выбор моделей различной формы, варианты с гелевым электролитом и пластиковой диафрагмой или с жидким электролитом и керамической, платиновой или открытой шлиф-диафрагмой позволят подобрать электрод, который идеально подходит для использования с анализируемыми образцами

## Электроды с гелевым электролитом

Отличный выбор для измерений в полевых условиях, а также для рутинных задач в лаборатории. Электроды выполнены в прочном пластиковом корпусе, внутри которого спрятана надежная система сравнения с гелевым электролитом.

Основные модели: **Sentix® 41, Sentix® 940**

## Традиционные электроды



Электроды:

- Sentix® 21
- Sentix® 41
- Sentix® 81
- Sentix® H
- Sentix® Sp
- Sentix® Sur
- Sentix® RJS

Традиционные электроды выпускаются с разъемами DIN и BNC, либо с резьбовым контактом S7 для подключения к любым моделям pH-метров.

## Электроды с жидким электролитом

Для особых задач требуются особые электроды.

Специальные электроды SenTix® отвечают самым строгим требованиям. Измерение pH в суспензиях и эмульсиях, в средах с низкой ионной силой или в рассолах требуют от электрода особых характеристик, которыми обладают электроды SenTix® с жидким электролитом.

Основные модели: **Sentix® 81, Sentix® 980, Sentix® HWD, Sentix HW-T 900**

## Специальные электроды

Для особых задач требуются особые электроды.

Специальные электроды SenTix® отвечают самым строгим требованиям. Измерение pH поверхности, в образцах малого объема, в полутвердых образцах требуют от электрода особых характеристик, которыми обладают специальные электроды SenTix®.

Основные модели: **Sentix® SP, Sentix® SP-T 900, Sentix® RJD, Sentix® Mic, Sentix® Micro 900.**

Цифровые электроды относятся к серии **Sentix® 900** и подключаются только к цифровым приборам.

## Цифровые электроды



Для цифровых датчиков доступно исполнение без кабеля.

